


Priključni vod NEBV-S1W25-K-5-N-LE25

Broj artikla: 565284

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Svojstvo vodiča	Za statičke namjene
Područje pogonskog napona DC	≤ 24 V
Strujna opteretivost kod 40°C	1,64 A
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 80 °C
Temperatura okoline	-40 ... 80 °C
Težina proizvoda	850 g
Električni priključak	25-polno Utičnica Sub-D
Struktura kabela	25 x 0,25 mm ²
Promjer kabela	9,9 mm
Duljina kabela	5 m
Vrsta pričvršćenja	4-40UNC
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	TPE
Informacija o materijalu, plašt kabela	PVC
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bronca pozlaćeno