

# Blok podnožja VABM-B10-25E-N12-2-P3

Broj artikla: 8026288

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	27,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mjesta	2
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	726 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački zrak 12	1/8 NPT
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak 3	1/2 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	Aluminijska legura za gnječenje