

Komplet adaptera DHAA-G-R3-25-B19-50

Broj artikla: 8079199

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Veličina | 25 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | 0 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 115 g |
| Vrsta pričvršćenja | s unutarnjim navojem |
| Material adapter plate | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material screws | Čelik, pocinčan |