


Amortizer DYSS-3-4-Y1F-G2

Broj artikla: 8111390

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	3
Hod	4 mm
Prigušivanje	samopodesivi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. naletna brzina	1 m/s
Vrijeme povrata, kratko	0,2 s
Vrijeme povrata, dugo	1 s
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Duljina prigušivanja	4 mm
Maks. sila na graničnik	80 N
Maks. pritezni moment	1 Nm
Maks. primljena energija po hodu	0,4 J
Maks. primljena energija po satu	4.500 J
Maks. preostala energija	0,004 J
Sila povrata	0,5 N
Težina proizvoda	3 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	visokolegirani čelik
Material piston rod	visokolegirani čelik