


Aksijalni komplet EAMM-A-X62-150A

Broj artikla: 8164657

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	47 Nm
Težina proizvoda	2.340 g
Cod sučelja, Motor in	140A 150A
Materijal - napomena	RoHS sukladno