

Plastična savitljiva cijev PU-3/8-BL

Broj artikla: 8500

FESTO

za CN- i CK-priključke, posebno savitljiva i sigurna od stvaranja koljena, poliuretan (nije dozvoljen u proizvodnji hrane).

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.

Maksimalan tlak dozvoljen je kod maksimalne temperature .



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	9,5 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	44 mm
Unutarnji promjer	6,5 mm
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 10 bar
Temperatura okoline	-30 ... 60 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,048 kg/m
Boja	plavo
Materijal - napomena	RoHS sukladno