


# nyomásszabályozó szelep LR-M5-QS-6

Cikkszám: 153533

Kifutó termék

Kifutó típus. 2021-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                     | Érték  |
|------------------------------|--|
| Szabályozó funkció           | Állandó kimenő nyomás<br>szekunder lefúvással                                  |
| Pneumatikus csatlakozás 1    | M5   |
| Pneumatikus csatlakozás 2    | QS-6   |
| Felfogási mód                | becsavarható   |
| Normál névleges átáramlás    | 41 l/min   |
| 1 bemeneti nyomás            | 0 ... 9 bar  |
| Környezeti hőmérséklet       | 0 ... 60 °C  |
| Material housing             | PBT erősítésű  |
| Üzemi közeg                  | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint                                 |
| Működtetés biztosító zár     | Recés csavar ellenanyával  |
| Beépítési helyzet            | tetszőleges  |
| Konstruktív felépítés        | közvetlen vezérlésű dugattyús szabályozó szelep<br>átmenő táplevegő ellátással |
| Nyomásszabályozási tartomány | 1 ... 8 bar  |
| Gyártmány súlya              | 16 g   |
| Material of threaded plug    | Sárgaréz<br>nikkelezett  |
| Material of threaded seal    | PTFE   |