

# lengőkarima SUA-32

Cikkszám: 157322

FESTO

ADVU, AEVU hengerekhez, alkalmazható csapágybak: LBN vagy LN, LSN.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Beépítési helyzet	tetszőleges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 90 °C
Gyártmány súlya	138 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material mounting	Alumínium ötvözet
Material mounting pin	Acél, ónozott
Material sleeve	Rugóacél
Material bearing	Műanyag
Material screws	Horganyzott acél
Material lock	Rugóacél
Material shaft	Acél védőbevonattal