

# többszörös elosztó

## QSQ-1/4T-3/16-U

Cikkszám: 190609

FESTO

360°-ban elfordítható, 4 kimenet.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	2.8 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Csomagolási egység	1
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	20.5 g
Kimenetek száma	4
Tápvezetékek száma	1
Pneumatikus csatlakozás 1	1/4" külső átmérőjű csőhöz
Pneumatikus csatlakozás 2	3/16" külső átmérőjű csőhöz
A kioldó gyűrű színe	szürke
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	erősen ötvözött acél, rozsdamentes