

pillangószelep

VZFB-D-80-WW-V4V4V

Cikkszám: 2464997

Kifutó termék

FESTO

Nominal width DN80, with welded ends, DIN 11850, FPM, material 1.4404.

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Konstruktív felépítés | 2-utú pillangószelep |
| Működtetés fajtája | kézi |
| Tömítési elv | lány |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés |
| Armatúra csatlakozás | Hegesztett végek/hegesztett végek |
| NA névleges méret | 80 |
| Áramlási irány | reverzáló |
| Névleges nyomás, technológiai szelep | 10 |
| Működtető nyomaték | 20 Nm |
| A következő szabványon alapul: | DIN 11851 |
| Közeg | Víz semleges folyadékok |
| Közeg hőmérséklet | -15 ... 140 °C |
| Anyag megjegyzés | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz RoHS konform |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség | Lásd a bővített nyersanyag-információt |
| Material housing | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag szám: ház | 1.4404 |
| Material disc | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag szám: tárcsa | 1.4404 |
| Material shaft | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag szám: tengely | 1.4404 |
| Gyártmány súlya | 2,500 g |
| KBK korrózióállósági osztály | 4 - különösen erős korróziós károsodás |