

membránkészlet EADB-V2-32-S401-500

Cikkszám: 2828833

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	57 mm
Méret	32
Lökettartomány	401 ... 500 mm
Dugattyúrúd hosszabbítás	139 mm
Konstrukció	kerek
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukciós felépítés	Tömlő készlet közösített lefúvással
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Vegyi anyagokkal szembeni ellenállóképesség	Por Forgácsok Olajok Kenőzsír Benzin
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Mozgatott tömeg	163 g
Gyártmány súlya	233 g
Felfogási mód	feltolható menetes csappal
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Anyag megjelölés	RoHS konform
Material adapter components	Alumínium ötvözet eloxált
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	erősen ötvözött acél, rozsdamentes