

# csőcsatlakozás N-3/8-P-6

Cikkszám: 3608

FESTO

tömítő gyűrűvel.



## Adatlap

| Jellemző                                    | Érték  |
|---|--|
| Névleges méret                              | 4.5 mm   |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen    | tömítő gyűrű   |
| Beépítési helyzet                           | tetszőleges  |
| Konstrukció                                 | Egyenes alak   |
| Csomagolási egység                          | 1  |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 16 bar   |
| Üzemi közeg                                 | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint                  |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez  | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                              |
| PWIS conformity                             | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Környezeti hőmérséklet                      | -10 ... 60 °C  |
| Max.meghúzási nyomaték                      | 15 Nm  |
| Gyártmány súlya                             | 9 g  |
| Pneumatikus csatlakozás 1                   | Külső menet: G3/8  |
| Pneumatikus csatlakozás 2                   | For tubing internal diameter 6 mm                              |
| Anyag megjegyzés                            | RoHS konform   |
| Material housing                            | Alumínium, eloxált   |