

lökéscsillapító YSRW-DGC-18-KF

Cikkszám: 540347

FESTO

DGC és DGCI lineáris hajtóművekhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	18
Csillapítás	önbeálló lágy karakterisztika
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	3 m/s
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjelölés	RoHS konform
Material piston rod	erősen ötvözött acél