

nyomásfelfuttató szelep MS6-DE-3/8-10V24

Cikkszám: 542566

FESTO

pneumatikus berendezések lassú nyomás alá helyezésére és lefűvására,
átáramlási irány balról jobbra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés fajtája	elektromos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kézi segédműködtetés	reteszelő nyomó
Konstrukciós felépítés	Dugattyú ülék
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Vezérlési fajta	elővezérelt
Vezérlő levegő ellátás	belső
Áramlási irány	nem visszafordítható
Szelep funkció	2/2
Kapcsolási pozíció jelző	tartozékokkal
Üzemi nyomás	4 ... 10 bar
b érték	0.48
C érték	21.05 l/sbar
Normál névleges átáramlás	5,050 l/min
Ciklusidő	100 %
Tekerics jellemző	24 V DC: 1,8 W
Engedély	c UL - Recognized (OL)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Közeg hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Gyártmány súlya	680 g
Elektromos csatlakozás	Plug pattern type C to EN 175301-803 Csatlakozó DIN EN 175301-803 szerint négyszögletes alak
Jelállapot kijelzése	tartozékokkal
Felfogási mód	Vezeték beépítés tartozékokkal választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium présöntvény