

# axiális készlet EAMM-A-E48-87A

Cikkszám: 550972

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	21 Nm
Gyártmány súlya	1,500 g
Csatlakozófelület, szabályozó	E48A E48B
Interfész kód, motor ln	87A
Anyag megjegyzés	RoHS konform