


p csatlakozó lécc

VABM-B10-20-N38-3-P53

Cikkszám: 576376

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	22 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelephelyek max.száma	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	268 g
Felfogási mód	felfogó szöglettel
Pneumatikus csatlakozás 1	3/8 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material manifold	Alumínium ötvözet