

# Fixfojtáskészlet VFFG-T-F6-A-V1

Cikkszám: 8062201

FESTO

Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	fojtó funkció
Felfogási mód	Tapped
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 60 °C
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Méret	For ø 5.8 mm
Névleges méret	0.7 ... 1.8 mm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 40 °C
Anyag megjegyzés	RoHS konform