

raccordo a innesto a L

QSRL-1/4-5/16-U

Codice prodotto: 153969

FESTO

Orientabile di 360°, con cuscinetti a sfere, filetto maschio con esagono esterno.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Taglia | Standard |
| Tipo di guarnizione sul perno filettato | Rivestimento |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Dimensioni contenitore | 1 |
| Costruzione | Principio Push-Pull |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Classificazione marittima | vedi certificato |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Coppia di serraggio max. | 14 Nm |
| Attacco pneumatico 1 | Filettatura esterna 1/4 NPT |
| Attacco pneumatico 2 | Per tubo diametro esterno 5/16" |
| Colore dell'anello di smontaggio | Grigio |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale del corpo | PBT |
| Materiale anello di smontaggio | POM |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale fascette stringitubo | Acciaio inossidabile fortemente legato |