

# flangia oscillante SUA-63

Codice prodotto: 157325

FESTO

Per cilindri ADVU, AEVU, con supporto a cerniera abbinato LBN o LN, LSN.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	63
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso	531 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale perno	Acciaio zincato
Materiale bussola	Acciaio armonico
Materiale supporto	Plastica
Materiale viti	Acciaio, zincato
Materiale sistema di blocco	Acciaio armonico
Materiale albero	Acciaio Con rivestimento protettivo