

# unità di manutenzione FRC-3/4-D-7-MAXI-A

Codice prodotto: 162768

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Combinazione filtro-riduttore-lubrificatore, pressione di uscita max. 7 bar, filtro 40 µm, con protezione metallica.

Con scarico automatico della condensa.

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Maxi
Serie	D
Dispositivo antimanomissione	Manopola con arresto
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Scarico condensa	Automatico
Costruzione	Filtro-riduttore con manometro Lubrificatore proporzionale standard a nebbia d'olio
Quantità di condensa max.	80 cm <sup>3</sup>
Grado di filtrazione	40 µm
Protezione tazza	Protezione metallica
Indicazione della pressione	Con manometro
Pressione d'esercizio	2 ... 12 bar
Intervallo di regolazione della pressione	0,5 ... 7 bar
Isteresi di pressione max.	0,4 bar
Portata nominale normale	8.500 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	2.390 g
Fissaggio	Montaggio in linea Con accessori
Attacco pneumatico 1	G3/4
Attacco pneumatico 2	G3/4
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco
Materiale tazza	PC