


ventosa ESV-20-EU

Codice prodotto: 191024

FESTO

Parte di usura, facile da sostituire



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Raggio min. pezzo R	30 mm
Diametro ventosa	20 mm
Volume aspirazione	0,722 cm ³
Posizione di collegamento	In alto
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Forma della ventosa	Rotonda, extra
Pressione d'esercizio Mpa	-95 ... 0 kPa
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pressione d'esercizio nominale	-70 kPa -0,7 bar
Pressione d'esercizio nominale (psi)	-10,15 psi
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:...]
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale	17 N
Peso	1,6 g
Colore	Blu
Durezza Shore	60 +/- 5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ventosa	PUR