

# tubo spiralato in plastica PUN-12X2-S-1-SW

Codice prodotto: 197614

FESTO

Molto flessibile e resistente all'idrolisi.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza di lavoro	1 m
Diametro esterno	12 mm
Lunghezza blocco	0,32 m
Diametro interno	8 mm
Diametro bobina	95 mm
Numero avvolgimenti	9
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 10 bar
Omologazione	TÜV
Certificato ente preposto	B 013277 0506 00
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Peso	200 g
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto, filetto maschio 12 mm
Colore	Nero
Durezza Shore	D 52 +/-3
Materiale tubo flessibile	TPE-U(PU)