

kit assiale EAMM-A-G16-42A

Codice prodotto: 550924

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia trasferibile	1 Nm
Peso	120 g
Codice interfaccia, attuatore	G16
Codice interfaccia, motore in	42A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS