

kit assiale EAMM-A-F40-100A

Codice prodotto: 550937

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia trasferibile	21 Nm
Peso	940 g
Codice interfaccia, attuatore	F40
Codice interfaccia, motore in	100A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS