

# kit assiale EAMM-A-E48-40G

Codice prodotto: 550968

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.



## Foglio dati

| Caratteristica                | Valore          |
|-------------------------------|-----------------|
| Posizione di montaggio        | Qualsiasi       |
| Temperatura di stoccaggio     | -25 ... 60 °C   |
| Umidità relativa dell'aria    | 0 - 95 %        |
| Grado di protezione           | IP40            |
| Temperatura ambiente          | -10 ... 60 °C   |
| Coppia trasferibile           | 8,8 Nm          |
| Peso                          | 550 g           |
| Codice interfaccia, attuatore | E48A            |
| Codice interfaccia, motore in | 40G             |
| Avvertenza sul materiale      | Conforme a RoHS |