


kit assiale EAMM-A-K38-87A

Codice prodotto: 560682

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia trasferibile	4,4 Nm
Peso	380 g
Codice interfaccia, attuatore	K38
Codice interfaccia, motore in	87A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS