


Raccordo a innesto QS-F-12-8

Codice prodotto: 564891

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	Standard
Diametro nominale	7 mm
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 16 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3
Sicurezza alimentare	Conforme alla dichiarazione del produttore
Temperatura ambiente	0 ... 150 °C
Omologazione	Germanischer Lloyd
Peso	48,5 g
Attacco pneumatico 1	Per tubo diametro esterno 12 mm
Attacco pneumatico 2	Per tubo diametro esterno 8 mm
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, corpo	Ottone cromato e nichelato
Informazioni sui materiali, guarnizione tubo	FPM