

# Tubo in plastica PLN-5/32-NT-150-CB

Codice prodotto: 569897

FESTO

Elevata resistenza all'idrolisi e agli agenti chimici

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA



## Foglio dati

| Caratteristica                                      | Valore  |
|---|---|
| Diametro esterno in pollici                         | 5/32  |
| Raggio di curvatura influente sulla portata         | 0,082 Fuß                                     |
| Raggio min. di curvatura                            | 0,039 Fuß                                     |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura | -14,4 ... 203 Psi                             |
| Certificato ente preposto                           | TZW   |
| Fluido d'esercizio                                  | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Sicurezza alimentare                                | Conforme alla dichiarazione del produttore    |
| Temperatura ambiente                                | -22 ... 176 °F                                |
| Omologazione  | Drinking water KTW-A<br>Drinking water W 270  |
| Peso in funzione della lunghezza                    | 0,065 oz/ft                                   |
| Colore  | Neutro  |
| Durezza Shore                                       | D 52 +/-3                                     |
| Avvertenza sul materiale                            | Conforme a RoHS<br>Senza rame e PTFE          |
| Informazioni sui materiali, tubo                    | PE  |