


regolatore di portata unidirezionale GRA-1/4-B

Codice prodotto: 6509

FESTO

Portata regolabile in una direzione di flusso.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di strozzatura unidirezionale
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	G1/4
Elemento di regolazione	Vite a testa zigrinata
Fissaggio	Montaggio a pannello Con foro passante A scelta:
Portata nominale normale in direzione di strozzatura	420 l/min
Portata nominale normale in direzione di non ritorno	780 l/min
Pressione d'esercizio	0,1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-20 ... 75 °C
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-20 ... 75 °C
Peso	180 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale vite di regolazione	Ottone