

blocco batteria VABM-B10-25S-N38-9-P3

Codice prodotto: 8026313

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Dimensione modulare | 27,5 mm |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Numero max. posti valvola | 9 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso | 1.202 g |
| Fissaggio | Con foro passante |
| Attacco pneumatico 1 | 3/8 NPT |
| Attacco pneumatico 3 | 3/8 NPT |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale blocchetto di collegamento | Lega di alluminio per lavorazione plastica |