

SET strozzatore fisso VFFG-T-F6-A-V1

Codice prodotto: 8062201

FESTO

Questo elemento è idoneo per l'impiego con il vuoto.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di strozzatura
Fissaggio	scanalato
Pressione d'esercizio Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Omologazione	c UL us - Recognized (OL)
Taglia	per ø 5,8 mm
Diametro nominale	0,7 ... 1,8 mm
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 40 °C
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS