


kit assiale EAMM-A-N48-60PA

Codice prodotto: 8063590

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia trasferibile	21 Nm
Peso	604 g
Codice interfaccia, attuatore	N48
Codice interfaccia, motore in	60PA
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS