

Asse con pignone e cremagliera

EHH-140-RP- -

Codice prodotto: 8068234

FESTO



**ESEMPIO DI
RAPPRESENTAZIONE**

Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Corsa di lavoro	250 ... 2.500 mm
Taglia	140
Larghezza	467 mm
Altezza	235 mm
Lunghezza	con lunghezza corsa max.: 3232 mm con lunghezza corsa min.: 732 mm
Posizione di montaggio	Verticale
Tipo di riduttore	Servo riduttore angolare
Costruzione	Modulo lineare elettro-meccanico con cremagliera
Guida	Guida a ricircolo di sfere
Rapporto di trasmissione	5:1
Pressione d'esercizio	6 bar
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 40 °C
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	10 ... 40 °C
Grado di efficienza max.	96 %
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS