

kit parallelo EAMM-U-110-D60-90GA-120

Codice prodotto: 8107723

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	110
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	5.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	799 kgmm ²
Coppia di azionamento a vuoto	0,3 Nm
Coppia trasferibile	9,5 Nm
Peso	5.250 g
Codice interfaccia, attuatore	D60
Codice interfaccia, motore in	90GA
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS