

Tubo in plastica PU-3/16-BL

Codice prodotto: 8818

FESTO

per raccordi CN e CK, particolarmente flessibile e antipiega, poliuretano (non ammesso per la produzione di alimenti).

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA
Il massimo valore di pressione è ammesso alla massima temperatura.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	4,65 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	20 mm
Diametro interno	2,9 mm
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-30 ... 60 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,014 kg/m
Colore	blu
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS