

각도 시트 밸브

VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-H3B1-50-3-EX4

Part Number: 3540293

FESTO

공업 작동 단동 앵글 시트 밸브, 언더 시트 버전, 안전 위치 닫힘,
G 나사산, ATEX, 공칭 너비 2".



자료 시트

특징	값
디자인 구조	피스톤 액추에이터 포함 포켓 밸브
액추에이터 형태	공업
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
마운팅 형태	라인 설치
선 연결	DIN ISO 228용 G2 나사산 칼라
공칭 사이즈	43 mm
밸브 기능	2/2 닫힘, 단동 솔레노이드
유량 방향	전환 불가
작동 압력	0 ... 3 bar
프로세스 밸브의 공칭 압력	16
배기 기능	유량 조절 불가
Reset 형태	기계 스프링
파일럿 형태	외부 제어 포함
공업 연결구	암 나사산 G1/8
작동 압력	6 ... 10 bar
매체	수증기 석유-기반 유압 오일 가스 주입 석유 물 필터 처리 압축 공기, 필터 등급 200 µm Neutral fluids
유량 방향	밸브 시트 아래 기체 및 액체 매체용
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
최대 점성률	600 mm ² /s
매체 온도	-10 ... 80 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
유량 Kv	23 m ³ /h
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
프로세스 밸브 하우징 소재	포금 (적색 황동)
프로세스 밸브 재질 번호	CC499K
스핀들 씰 소재	NBR
시트 씰 소재	PTFE
제품 중량	2,800 g
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 인쇄 장치 규정이 대응 EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응
ATEX 카테고리 가스	II 2G
ATEX 카테고리 먼지	II 2D
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex h IIC T6...T3 Gb X
폭발 점화 방지 타입 먼지	Ex h IIIC T80°C...T200°C Db X
방폭 주변 온도	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
드라이브 하우징 소재	황동