


축 키트 EAMM-A-V32-42A

Part Number: 4281142

★ 핵심 제품군

FESTO



자료 시트

특징	값
공칭 길이	40 mm
조립 위치	어디든
최대 속도	10,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
보호 등급	IP40
주변 온도	-10 ... 60 °C
관성 질량 모멘트	0.19 kgmm ²
이송 가능 토크	1 Nm
제품 중량	120 g
인터페이스 코드, 액추에이터	V32
인터페이스 코드, 모터 인	42A
재질 사항	RoHS 에 승인