



기본 밸브 LR-D-7-MINI

Part Number: 546452
Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

FESTO

나사산 연결 플레이트 미포함.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면
찾으실 수 있습니다.



자료 시트

특징	값
사이즈	MINI
시리즈	D
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	어디든
디자인 구조	직접-제어 격판 압력 조절기
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 초기 압력 보상 포함 이차 배기 포함
압력 게이지	G1/8이 준비됨
작동 압력	13.8 ... 240 Psi
압력 조절 범위	6.9 ... 105 Psi
최대 압력 Hysteresis	3 Psi
표준 공칭 유량	35 cfm
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
매체 온도	14 ... 140 °F
주변 온도	14 ... 140 °F
제품 중량	12.25 oz
마운팅 형태	전면 판넬 설치 라인 설치 액세서리 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
하우징 소재	아연 다이캐스트