

# 압력 게이지 MA-40-16-1/8-U

Part Number(&P): 546479

FESTO

표시 단위 bar 및 psi.

이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.



## 자료 시트

특징	값
표시 범위 [bar]	0 ... 16 bar
표준에 따름	EN 837-1
압력 게이지의 공칭 사이즈	40
디자인 구조	부르동관 압력 게이지
마운팅 형태	라인 설치
작동 매체	Inert gases Neutral fluids
작동 압력	0 ... 16 bar
교체 부하 계수	0.66
측정 정확도 등급	2,5
보호 등급	IP43
매체 온도	-20 ... 60 °C
주변 온도	-20 ... 60 °C
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 위치	후면 중앙
공압 연결구	G1/8
매체에 접촉되는 재질	황동
볼트 취부 못에 대한 재질 정보	황동
하우징에 대한 재질 정보	ABS
표시창에 대한 재질 정보	PS
하우징 색상	흑색
제품 중량	60 g
Note on operating and pilot medium	No oxygen No acetylene