



# 기본 밸브 LFR-D-DI-MAXI

Part Number: 546512  
Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것



금속 보호망.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면  
찾으실 수 있습니다.



## 자료 시트

특징	값
사이즈	MAXI
시리즈	D
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	40 µm
응축수 배수기	수동 회전
디자인 구조	압력 게이지 미포함 필터 압력 조절기
최대 응축수 용량	1.462 oz(l)
바울 보호망	금속 바울 보호망
압력 게이지	G1/4이 준비됨
작동 압력	13.8 ... 240 Psi
압력 조절 범위	6.9 ... 180 Psi
최대 압력 Hysteresis	6 Psi
표준 공칭 유량	157.5 cfm
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [-:9:]에 준하는 압축 공기 가스 주입
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	14 ... 140 °F
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:8:4] 가스 주입
매체 온도	14 ... 140 °F
주변 온도	14 ... 140 °F
제품 중량	56 oz
마운팅 형태	라인 설치
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	아연 다이캐스트
보울 소재	PC