

# Iespīlēšanas uzdevums

## EAMH-110-12-C34-P

Daļas numurs: 1354103

FESTO



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	110
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	36,3 kgmm <sup>2</sup>
Produkta svars	278 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS