

Leņķiskā piedziņa DSM-25-270-HD-A-B

Daļas numurs: 1369112

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	25
Pagrieziena leņķis	0 ... 270 deg
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	divpusējās darbības
Konstrukcijas struktūra	Rotācijas lāpstiņa
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Operating pressure MPa	0,2 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	2 ... 10 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,5 Hz
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Maks. aksiālais spēks	350 N
Maks. radiālais spēks	450 N
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	5 Nm
Produkta svars	950 g
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums	M5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piedziņas vārpstas materiāls	Tērauds Niķeļa pārklājums
Blīvējumu materiāls	TPE-U(PU)
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums