

# Vītņots nipeļa stiprinājums CRCN-1/8-PK-4

Daļas numurs: 13970

FESTO

Korozijnoturīgs,  
ar blīvgredzenu,  
priekš plastmasas cauruļvadiem PAN, PUN, PL, PP, PU.



## Datu lapa

| Pazīme                                      | Lielums                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nominālais izmērs                           | 3,2 mm                                                                 |
| Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa       | Blīvgredzens                                                           |
| Iepakojuma izmērs                           | 10                                                                     |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 10 bar                                                       |
| Darbošanās paņēmieni                        | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:--]                     |
| Piezīme par darba un vadības vidi           | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC       | 2 - Mainīga korozijas ietekme                                          |
| PWIS conformity                             | VDMA24364-B2-L                                                         |
| Pārtikas drošs                              | Skatiet Papildus materiālu informāciju                                 |
| Apkārtējās vides temperatūra                | 0 ... 60 °C                                                            |
| Produkta svars                              | 7,86 g                                                                 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1   | Vīrišķā vītne G1/8                                                     |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2   | Priekš caurules ar 6 mm ārējo diametru                                 |
| Materiālu piezīme                           | Atbilst RoHS                                                           |
| Korpusa materiāls                           | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais                               |
| Vītnes blīvējuma materiāls                  | PA-pastiprināts<br>TPE-U(PU)                                           |