



Vadotnes cilindrs DFM-100-125-P-A-GF

Daļas numurs: 170896

FESTO

Ar iebūvētu vadotni.

Tuvuma slēdzi, tips SMTSO-8E, var lietot kopā ar šo produktu ar gājiem vienādiem vai lielākiem par 50 mm. Atbilstošais montāžas komplekts, tips SMB-8E, tiek uzstādīts iekšpusē vai ārpusē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Smaguma centra attālums no noslogojošās slodzes līdz nesošai plāksnei	125 mm
Gājiens	125 mm
Virzuļa diametrs	100 mm
Piedziņas elementa darbības režīms	Skava
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Slīdbukses vadotne
Konstrukcijas struktūra	Vadotne
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Operating pressure MPa	0,05 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	0,5 ... 10 bar
Max. ātrums	0,4 m/s
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Sadursmes enerģija gala pozīcijās	1 Nm
Max. spēks Fy	3.640 N
Maks. statiskais spēks Fy	3.640 N
Max. spēks Fz	3.640 N
Maks. statiskais spēks Fz	3.640 N
Maks. moments Mx	342,2 Nm
Max. griezes moments Mx statiskais	342,2 Nm
Maks. moments My	205,7 Nm
Max. griezes moments My statiskais	205,7 Nm
Maks. moments Mz	205,7 Nm
Max. griezes moments Mz statiskais	205,7 Nm
Maks. pieļaujamais griezes moments Mx atkarībā no gājienu garuma	63,14 Nm
Max. lietderīgā slodze kā funkcija no gājienu pie definētā attāluma xs	494 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	4.418 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	4.712 N
Kustīgā masa	9.000 g
Produkta svars	17.094 g
alternatīvie savienojumi	Skatiet produkta rasējumu
Pneimatiskais savienojums	G3/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpasa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais