

Pilnīgs piesūcekņa kauss ESS-10-CN

Daļas numurs: 189398

FESTO

viegli maināms,



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piesūcekņa kausa augstuma kompensators	3,3 mm
Min. detaļas rādiuss	25 mm
Nominālais izmērs	2 mm
piesūcekņa kausa diametrs	10 mm
piesūcekņa kausa tilpums	0,29 cm ³
Savienojuma pozīcija	virspusē
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Savstarpējā saistība ar piesūcekņa kausa turētāju	Izmērs 3
Piesūcekņa kausa forma	Apaļš, plēšveida, 3.5 ieloku
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 70 °C
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	3,9 N
Šķērsspēks pie nominālā darba spiediena	1,5 N
Produkta svars	1,6 g
Montāžas tips	Izmantojot vakuuma pieslēgvietu
Vakuuma savienojums	M4
Krāsa	Melns
Balsta cietība	50 +/- 5
Vītņotā spraudņa materiāls	Niķelēts misiņš
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	NBR