

Spiediena regulators LRMA-1/8-NPT-QS-5/16-U



Daļas numurs: 190921

Produkts tiks atcelts

Ar spiediena manometru.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2021. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	1/8 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	QS-5/16
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Ieplūdes spiediens 1	0 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Korpusa materiāls	PBT-pastiprināti
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	55 g
Vītņotā spraudņa materiāls	Misiņš