


Savienotāja bloks MHP1-P2-2-PI

Daļas numurs: 197217

FESTO

Ar spraudņu pamatnēm, priekš puscaurplūdes vārstiem MHP1-....-PI



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Max. vārstu pozīciju skaits	2
Darbošanās spiediens	0 ... 8 bar
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Apakšējās pamatnes montāžas metode	ar caurejošo urbumu
Vārsta montāžas metode	ar iekšējo (sievīško) vītņi
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	M7
Savienojošās plāksnes materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums