


Savienotāja bloks MHP1-P6-2-PI

Daļas numurs: 197219

FESTO

Ar spraudņu pamatnēm, priekš puscaurplūdes vārstiem MHP1-....-PI



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Max. vārstu pozīciju skaits | 6 |
| Darbošanās spiediens | 0 ... 8 bar |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 - Zema korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Apakšējās pamatnes montāžas metode | ar caurejošo urbumu |
| Vārsta montāžas metode | ar iekšējo (sievīšķo) vītņi |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | M7 |
| Savienojošās plāksnes materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |