

Higiēniskais tauriņvārsts VZFB-SZ-3"-TT-V2V2V


Daļas numurs: 2472699

Produkts tiks atcelts

FESTO

Nominal width 3", with thread, SMS 1145, FPM, material 1.4301.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------------------|--|
| Konstrukcijas struktūra | 2-ceļu diska vārsts |
| Iedarbināšanas tips | manuāls |
| Blīvēšanas princips | mīksts |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Montāžas tips | Līnijas instalācija |
| Procesu vārsta savienojums | Ārējā vītne/iekšējā vītne |
| Nominālais diametrs DN | 3" |
| Plūsmas virziens | reversējams |
| Procesvārsta nominālais spiediens | 10 |
| Iedarbošanās moments | 18 Nm |
| Bāzēts uz standartu | SMS 1145 |
| Vīde | Ūdens Neitrālie šķidrums |
| Vidējā temperatūra | -15 ... 140 °C |
| Materiālu piezīme | Satur LABS substances Atbilst RoHS |
| Pārtikas drošs | Skatiet Papildus materiālu informāciju |
| Korpusa materiāls | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |
| Materiālu informācija korpusam | 1.4301 |
| Diska materiāls | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |
| Materiālu informācija diskam | 1.4301 |
| Vārpstas materiāls | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |
| Materiālu informācija vārpstai | 1.4301 |
| Produkta svars | 3.200 g |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 3 - Augsta korozijas ietekme |