


Sakabe

EAMD-75-51-40-32X32-U

Daļas numurs: 5078084

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	40 mm
Turētāja diametrs 2	32 mm
Izmērs	75
Nominālais garums	51 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	4.500 l/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	425 kgmm ²
Pārnēsamais moments	200 Nm
Produkta svars	741 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS